

# SPOFA-Lens - kontaktní čočky

38% vody

## Charakteristika

Tyto čočky jsou charakteristické větší středovou tloušťkou. Mají velmi dobrou mechanickou pevnost, velkou životnost a snadno se s nimi manipuluje. Používají se pouze jako polotovar při zhotovování individuálně barevné kontaktní čočky.

<b>Materiál</b>	pHEMA
Obsah vody	38 %
Dk	$8 \cdot 10^{-11} \text{ ml O}_2 \cdot \text{cm}^2 / (\text{ml} \cdot \text{s} \cdot \text{mm Hg})$
Index lomu	1,438
Deformace při přetržení	160 %

## Údržba

Pro čočky SPOFA-Lens jsou vhodné všechny druhy roztoků. Uživatelům lze doporučit chemickou desinfekci pomocí přípravků All Clean Soft, Optosoak® i Optosol® plus

## Rozsah dioptrií

Pouze plano 0,00 D

## Seznam symbolů

eBCR	ekvivalentní rádius vnitřní plochy
CT	středová tloušťka
SH	sagitální hloubka
DIA	průměr

## Typ T plano 0,00 D

DIA	eBCR	SH	CT	Pro strmější oči se zakřivením rohovky
14,1	8,50	3,80	0,15 až 0,20	7,6 až 7,9 mm

## Typ 50 plano 0,00 D

DIA	eBCR	SH	CT	Pro plošší oči se zakřivením rohovky
14,1	8,75	3,65	0,15 až 0,20	7,8 až 8,1 mm

### **WILENS s.r.o.**

Tyršova 45, 339 01 Klatovy, info@wilens.cz  
tel./fax: +420 376 317 498, 376 317 484 nebo 605 198 819

### **www.wilens.cz**

Datum poslední revize: 27.06.2019  
Katalogové listy Spofa-Lens